

Doseurs manuels MK3 et aiguilles

Description

Doseurs manuels de brasures en pâte MK3-B standard, permet d'appliquer les brasures en pâte de HILDERBRAND et d'autres pâtes épaisses.

Très grande maniabilité et simplicité d'utilisation, grâce à sa légèreté.

Utilisation des seringues 3 cc, standard pouvant contenir au maximum 10 g de pâte.

Possibilité d'utiliser toutes les aiguilles d'un Ø intérieur de 0,25 à 1,2 mm, coût peu élevé.

Existe en boîte standard avec 1 brasure en pâte argent et aiguilles réf MK3 B.

Le modèle MK3 peut être livré seul sans brasure.

Les aiguilles se montent directement sur les recharges du doseur, vissées.



Avantages

Doseurs spécialement recommandés pour les bijoutiers, pour les réparations d'horlogerie, ainsi que pour les utilisateurs de brasure en pâte ou d'autres produits pâteux, lors d'essais ou de dosages en petites séries.

Précis et pratique. Permettent de déposer rapidement de petites quantités de soudure en pâte (inférieures à 0,001 g) sans aucune perte.

Très maniables et d'une bonne tenue en main, peu de force suffit pour faire sortir la pâte.

Faciles à recharger en changeant la seringue de soudure, l'utilisateur peut également choisir le Ø de l'aiguille de distribution qui se visse directement sur celle-ci.

La soudure en pâte contenue dans la seringue ne sèche pas (utiliser le cas échéant la pointe de nettoyage).

Corps en plastique dur. Coffret contenant pour le MK3B:

- 1 distributeur MK3, 1 seringue de soudure argent, 1 aiguille Ø 0,5 mm, 1 aiguille Ø 0,6 mm.

Le MK3 est livré seul.

Conseils Malins

La plus utilisée des aiguilles, le Ø 0,25 mm, permet de réaliser des dépôts de 0,001 gr ou inférieur, couramment.

Différentes dimensions d'aiguilles sont possibles. A commander à part.

Les aiguilles de Ø intérieur 0,25 et 0,30 mm sont à utiliser avec des matériaux à basse viscosité.

Note : d'autres doseurs industriels, pneumatiques ou électro-pneumatiques, pour des seringues de 10 à 30 cc peuvent être proposés hors catalogue. Une fonction "teach" permet de doser la quantité idéale enregistrée par

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

microprocesseur pour répéter le même dosage.

Équipements de sécurité pour braser : lunettes, masques, gants, tablier de soudeur, aspiration en marche.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0016081	410258	Coffret - doseur manuel de brasure en pâte MK3B	HILDERBRAND	75 ²⁰ €
A0101896	410258G	Doseur manuel de brasure en pâte MK3 seul	HILDERBRAND	55 ⁶⁰ €
A0101897	410258025	Aiguille pour recharge-doseur MK3 - Ø 0,25 mm rouge	HILDERDRAND	2 ⁹⁵ €
A0101899	410255030	Aiguille pour recharge-doseur MK3 - Ø 0,30 mm orange	HILDERDRAND	2 ⁹⁵ €
A0101898	410255040	Aiguille pour recharge-doseur MK3 - Ø 0,40 mm bleu	HILDERDRAND	2 ⁹⁵ €
A0016079	410255VIO	Aiguille pour recharge-doseur MK3 - Ø 0,50 mm violet	HILDERDRAND	2 ⁴⁰ €
A0046493	410255ROS	Aiguille pour recharge-doseur MK3 - Ø 0,60 mm rose	HILDERDRAND	2 ⁴⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

