

## Pédales rhéostat TECHDENT

### Description

Pédales rhéostat TECHDENT plate au pied pour les moteurs suspendus 12 000 et 20 000 tr/min entièrement en matière isolante, prise broche Ø 3 mm, entraxe 9 mm, isolement classe 2. CE. 230 volts. Extérieur noir genre bakélite, dessus bosselé anti-dérapant. Livraison en boîte carton unitaire.


**TECHDENT**

### Avantages

La pédale à une résistance montée en série, la variation ohmique obtenue par le déplacement de la molette en charbon spécial donne une gamme de vitesses progressives très étagée.

Le réglage s'effectue par simple rotation sous la pression du pied.

Ce rhéostat ne demande aucun entretien, il est recommandé pour assurer un réglage normal.

### Conseils Malins

Le tenir exempt de poussière, ne pas choquer brutalement.

Chaque moteur 12 000 et 20 000 tr/min a son modèle de pédale qui est différent.

### Liste des articles

| Référence | Référence Article SFC | Désignation article                                         | Marque   | Prix HT 1 et +     |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| A0008082  | 22015505A             | Pédale rhéostat TECHDENT 4570 SWI pour moteur 12 000 tr/min | TECHDENT | 58 <sup>70</sup> € |
| A0040761  | 22015505B             | Pédale rhéostat TECHDENT 4560 SWI pour moteur 20 000 tr/min | TECHDENT | 58 <sup>70</sup> € |

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)