

Vacuum GREINER VP3

Description

Vacuum VP3 simple ou double poste, aspiration précise, exempt d'huile, longue durée de vie, compact, silencieux.

Développés pour les horlogers, orfèvres, bijoutiers, graveurs, opticiens et laboratoires dentaires, compatibles avec une utilisation en salle propre (salle blanche).

Pour l'aspiration de la poussière, des particules et des éclats de verre sur les cadrans, dans les boîtes de montre ou autres domaines d'activité.

Peuvent servir à tenir des petites pièces avec leur fonction vacuum.

Composés du moteur électrique et d'une pompe à vide surmonté par l'unité de filtre, d'un tuyau PVC de 3 mètres, d'un bras support et d'une pièce à main avec brosse en nylon et d'une pédale de commande.

Deux modèles : à 2 postes (réf A0039018) ou 1 poste (réf A0039017).

Données techniques identiques pour les deux modèles :

- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1.6 A.
- Puissance absorbée : 180 W.
- Vitesse nominale : 1 400-1 700 tr/min.
- Protection : IP54 - température ambiante 0 à 50 °C.
- Niveau sonore moyen : 55 - 57 dB(A).
- Rendement volumique max : 3.2 - 4.0 m³/h.
- Vide final : 150 mbar absolu.
- Vide marche continue : 250 mbar absolu.
- Dimension avec élément filtrant : 205 x 140 H 180 mm.
- Poids : 5.8 kg.

Avantages

Les VP3 sont livrés assemblés et peuvent être mis en service immédiatement.

Ensembles montés sur une plaque d'aluminium avec 4 pieds en caoutchouc.

Conçus et utilisés pour des travaux d'extrême précision pour nettoyer, dépoussiérer ou manipuler par aspiration des pièces de petite dimension.

Horlogerie, laboratoire, électronique.

Les VP3 possèdent un interrupteur thermostatique de surcharge.

Conseils Malins

Le bras support doit être fixé sur le plan de travail, le moteur est seulement à poser.

Possibilité de travailler dans la plage de température de 0 à 50 °C.

L'unité de filtre doit être nettoyée ou remplacée suivant l'usure : pour ouvrir le capot dévisser dans le sens



www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

inverse des aiguilles d'une montre, enlever et nettoyer le filtre circulaire à ailettes.
Un nouveau filtre peut être livré en option sur demande.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0039017	206431	Aspirateur de poussières VP 3 - 1 poste	GREINER VIBROGRAF	1 150 ⁰⁰ €
A0039018	206432	Aspirateur de poussières VP 3 - 2 postes	GREINER VIBROGRAF	1 580 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

